Справочный листок технических данных

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A	
Заказ №	<u>4000003732</u>	
Тип	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV	
GTIN (EAN)	8430243427142	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Технические данные

Сертификаты

Осртификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	58 mm	Высота (в дюймах)	2.2835 inch	
Ширина	22 mm	Ширина (в дюймах)	0.8661 inch	
Масса нетто	50 g			
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Патрон плавкого предохрань	теля			
Плавкий предохранитель, стандартны	й IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Ток	40 A	
Номинальное напряжение пост. тока	1500 V	Рассеивание мощности, макс.	11.2 W	
Классификации				
ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704	
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704	
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02	
ECLASS 13.0	07.44.00.00	FOL ACC 440	27 14 20 02	
ECLASS 13.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02	

Справочный листок технических данных



FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



