Справочный листок технических данных

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Фотоэлектрический патрон предохранителя для применения в фотоэлектрических системах

- Для использования в фотоэлектрических соединительных коробках постоянного тока до 1 500 В
- Монтаж на DIN-рейку
- Для использования с цилиндрическими плавкими вставками от 30 до 80 A 22x58 мм gPV

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Держатель предохранителя, 1500 V, 22x58, без светодиода
Заказ №	400003740
Тип	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Кол.	6 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры і	и массы
-----------	---------

Глубина	76.8 mm	Глубина (дюймов)	3.0236 inch
Высота	126 mm	Высота (в дюймах)	4.9606 inch
Ширина	35.6 mm	Ширина (в дюймах)	1.4016 inch
Масса нетто	100 a		

Температуры

Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	90 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Соединение патрона предохранителя

Количество соединений	2	Длина зачистки изоляции	14 mm
Момент затяжки, макс.	2.8 Nm	Момент затяжки, мин.	2 Nm
Вид соединения	Винтовое соединение	Материал проводника	Медь
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 17	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	35 mm²
Сечение соединения проводов, гонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	1 mm²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	35 mm²

Технические данные патрона предохранителя

Вставка предохранителя	22 x 58 mm	Цветовой код	белый
Индикация	без светодиода	Держатель предохранителя (держател плавкой вставки)	ль поворотный
Макс. ток	80 A	Количество независимых точек подключения	1
Рассеивание мощности, макс.	12.5 W	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Номинальное импульсное напряж	ение 6 кВ	Категория перенапряжения	III
Вид монтажа	TS 35		

Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

22x58 gPV



Основные данные для заказа

FUSE WSFL 22X58 35A 1K5	Версия
2865970000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
4064675602415	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
10 ST	
FUSE WSFL 22X58 40A 1K5	Версия
4000003732	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
8430243427142	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
10 ST	
FUSE WSFL 22X58 50A 1K5	Версия
4000003733	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
8430243427159	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
10 ST	
	Версия
	Версия Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5	
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Версия
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Версия Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Версия Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Версия Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST FUSE WSFL 22X58 75A 1K5	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Версия Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка - предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
	2865970000 4064675602415 10 ST FUSE WSFL 22X58 40A 1K5 4000003732 8430243427142 10 ST FUSE WSFL 22X58 50A 1K5 4000003733