

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фотоэлектрический патрон предохранителя для приме-
нения в фотоэлектрических системах

- Для использования в фотоэлектрических соедини-
тельных коробках постоянного тока до 1 500 В
- Монтаж на DIN-рейку
- Для использования с цилиндрическими плавкими
вставками от 30 до 80 А 22x58 мм gPV

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Держатель предохранителя, 1500 V, 22x58, без светодиода
Заказ №	4000003740
Тип	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Кол.	6 Штука

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	76.8 mm	Глубина (дюймов)	3.0236 inch
Высота	126 mm	Высота (в дюймах)	4.9606 inch
Ширина	35.6 mm	Ширина (в дюймах)	1.4016 inch
Масса нетто	100 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	90 °C
--	--------	---	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Соединение патрона предохранителя

Количество соединений	2	Длина зачистки изоляции	14 mm
Момент затяжки, макс.	2.8 Nm	Момент затяжки, мин.	2 Nm
Вид соединения	Винтовое соединение	Материал проводника	Медь
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 17	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	35 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	35 mm ²

Технические данные патрона предохранителя

Вставка предохранителя	22 x 58 mm	Цветовой код	белый
Индикация	без светодиода	Держатель предохранителя (держатель поворотный плавкой вставки)	
Макс. ток	80 A	Количество независимых точек подключения	1
Рассеивание мощности, макс.	12.5 W	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Категория перенапряжения	III
Вид монтажа	TS 35		

Классификации

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

22x58 gPV



Основные данные для заказа

Тип	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Версия
Заказ №	2865970000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675602415	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Версия
Заказ №	4000003732	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243427142	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Версия
Заказ №	4000003733	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243427159	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Версия
Заказ №	4000003734	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	8430243427166	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Версия
Заказ №	2873890000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675647652	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Версия
Заказ №	2870900000	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675636458	предохранитель, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
Кол.	10 ST	