

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, RS 100 кремнисто-серый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	4010870000
Тип	PF RS 100 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190214562
Кол.	2 M

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	104 mm	Высота (в дюймах)	4.0945 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	530 g		

Температуры

Рабочая температура -15 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	кремнисто-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ

Важное примечание


Сведения об изделии

3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин:
 Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм
 Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм
 Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм
 Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм
 Размеры печатной платы:
 Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм
 Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм
 Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм
 Пример:
 длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Изображения



PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RF 180 – защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	RF 180 GR 7032	Версия
Заказ №	1773400000	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 кремнисто-серый,
GTIN (EAN)	4032248 140602	Защелкивающееся основание для использования RS 80/90/100,
Кол.	20 ST	Ширина: 17.5 mm

AP 100 D – торцевая пластина, непосредственный монтаж



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP 100 D GR 7032	Версия
Заказ №	8817790000	Концевая пластина, RS 100 кремнисто-серый, Концевая пластина,
GTIN (EAN)	4032248517756	непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm
Кол.	20 ST	

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

ADP 11 – профиль крышки среднего размера



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.


Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	ADP 11	Версия
Заказ №	4169330000	Профиль крышки, RS 100 прозрачный, Высота высокого профиля
GTIN (EAN)	4008190229030	крышки, Ширина: 2000 mm
Кол.	2 M	

RS 100 – профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	PTSC KB40X14	Версия
Заказ №	4019420000	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm
Кол.	100 ST	