Справочный листок технических данных

LKSC M2,9X13VZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 80 имеет широкий спектр вариантов установки: монтажная рейка и настенный монтаж. Таким образом достигается гибкая адаптация к пространству и требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости.

Еще одно преимущество профиля RS80 — индивидуальная подгонка под типоразмер. Благодаря этому возможно проектирование системы в точном соответствии с потребностями.

Основные данные для заказа

| Версия | Аксессуар, Винт с крестообразным шлицем |
|------------|-----------------------------------------|
| Заказ № | <u>4011200000</u> |
| Тип | LKSC M2,9X13VZ |
| GTIN (EAN) | 4032248415014 |
| Кол. | 100 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| ROHS | Соответствовать | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| Размеры и массы | | | | |
| - | 5 0 | | 0.0005 | |
| Глубина | 5.6 mm | Глубина (дюймов) | 0.2205 inch | |
| Высота | 5.6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2205 inch | |
| Ширина | 15.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5945 inch | |
| Масса нетто | 0.65 g | | | |
| Температуры | | | | |
| Температура хранения | -25 °C55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C40 °C | |
| Экологическое соответстви | е изделия | | | |
| | | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | | |
| Общие данные | | | | |
| | | _ | I.D.O.O. | |
| Цветовой код | серый | Вид защиты | IP20 | |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7035 | Способность к заливке | Нет | |
| Данные о материалах | | | | |
| Поверхность | прочее | Основной материал | Сталь | |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 | | 0.000 | |
| Классификации | | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | _ | | |

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



