

RCH310024

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	RIDER-серия, Реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Втычное соединение
Заказ №	4064580000
Тип	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-06-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E522350

Размеры и массы

Глубина	25.5 mm	Глубина (дюймов)	1.0039 inch
Высота	29 mm	Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина	12.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.4961 inch
Масса нетто	18 g		

Температуры

Температура хранения Температура окружающей среды -40 °C...70 °C

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E522350

сторона управления

Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Тип контакта 1 CO contact (AgNi)

Общие данные

Цветовой код прозрачный

Координация изоляции

Вид защиты IP40

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (VDE) 40015457 Сертификат № (cURus) E522350

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		