

## PF RS 80 GR 2000MM



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, RS 80 кремнисто-серый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	<a href="#">4183130000</a>
Тип	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
Кол.	2 M

**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	15.7 mm	Глубина (дюймов)	0.6181 inch
Высота	84 mm	Высота (в дюймах)	3.3071 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	412.5 g		

**Температуры**

Рабочая температура -15 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Цветовой код	кремнисто-серый	Вид защиты	IPO0
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032	Способность к заливке	Нет

**Данные о материалах**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ

**Важное примечание**

Сведения об изделии

3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин:  
 Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм  
 Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 72 мм, TS 35 x 7,5 = 67,5 мм  
 Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 91 мм, TS 35 x 7,5 = 86,5 мм  
 Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 17/44/63 мм  
 Размеры печатной платы:  
 Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 67,8 (+0,2) мм  
 Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм  
 Размер секции ADP = длина печатной платы - 2 мм  
 Пример:  
 длина печатной платы 160 мм, секция RS = 155,5 мм, секция ADP = 158 мм

**Классификации**


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## PF RS 80 GR 2000MM


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### AP RF 80 LI – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с левой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.


Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Тип	AP RF 80 LI 2025	Версия
Заказ №	<a href="#">8156210000</a>	Концевая пластина, RS 80 кремнисто-серый, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4008190978198	левой монтажной DIN-рейки, Ширина: 30 mm
Кол.	20 ST	

### AP RF 80 RE – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с правой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Тип	AP RF 80 RE 2025	Версия
Заказ №	<a href="#">8156200000</a>	Концевая пластина, RS 80 кремнисто-серый, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4008190175740	правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 30 mm
Кол.	20 ST	

## PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RF 180 – защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.


Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Тип	RF 180 GR 7032	Версия
Заказ №	<a href="#">1773400000</a>	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 кремнисто-серый,
GTIN (EAN)	4032248 140602	Защелкивающееся основание для использования RS 80/90/100,
Кол.	20 ST	Ширина: 17.5 mm

### RS 80 – профильный корпус



Профиль RS 80 имеет широкий спектр вариантов установки: монтажная рейка и настенный монтаж.

Таким образом достигается гибкая адаптация к пространству и требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости.

Еще одно преимущество профиля RS80 — индивидуальная подгонка под типоразмер. Благодаря этому возможно проектирование системы в точном соответствии с потребностями.

#### Основные данные для заказа

Тип	LKSC M2,9X13VZ	Версия
Заказ №	<a href="#">4011200000</a>	Аксессуар, Винт с крестообразным шлицем
GTIN (EAN)	40322484 15014	
Кол.	100 ST	