

DG D0 PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Версия	Уплотнительная вставка Field Power®, Глухое уплотнение, IP65, с соответствующим корпусом, ЭПДМ
Заказ №	4323240000
Тип	DG D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248641246
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	18 mm	Глубина (дюймов)	0.7087 inch
Высота	33.8 mm	Высота (в дюймах)	1.3307 inch
Ширина	46.7 mm	Ширина (в дюймах)	1.8386 inch
Масса нетто	27 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Основной материал	ЭПДМ	Силикон	Нет
Цветовой код	черный	Конструкция	Глухое уплотнение
Вид защиты	IP65, с соответствующим корпусом	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Положение установки, указание по монтажу	в уплотнительном шлице FieldPower®		

Классификации

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		