Справочный листок технических дан-

PF RS 100 GN 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, RS 100 бледно-зеленый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm	
Заказ №	<u>4347570000</u>	
Тип	PF RS 100 GN 2000MM	
GTIN (EAN)	4032248945306	
Кол.	2 M	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

PF RS 100 GN 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch	
Высота	104 mm	Высота (в дюймах)	4.0945 inch	
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch	
Масса нетто	484 g			
Температуры				
Рабочая температура	-50 °C60 °C			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Цветовой код	бледно-зеленый	Вид защиты	IP20 в установленном	
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6021	 Способность к заливке	состоянии Нет	
	NAL 002 I	Спосооность к заливке	пет	
Данные о материалах				
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид	
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ	
Важное примечание				
Сведения об изделии	З высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин: Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм Пример: длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"			
Классификации				
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-19-06-01	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

