

PF RS 100 GN 2000MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практической особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, RS 100 бледно-зеленый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	4347570000
Тип	PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945306
Кол.	2 M

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	104 mm	Высота (в дюймах)	4.0945 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	484 g		

Температуры

Рабочая температура -50 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	бледно-зеленый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6021	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	ПВХ
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ

Важное примечание

Сведения об изделии

3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин:
 Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм
 Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм
 Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм
 Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм
 Размеры печатной платы:
 Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм
 Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм
 Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм
 Пример:
 длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

