

RS PLC IPC-620 12-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Двухточечное соединение**

- Преобразование разъема IPC-620 во вставной разъем
- 12-22-24-34-38 точек

Основные данные для заказа

Заказ №	6720000787
Тип	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
Кол.	1 Штука

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	61 mm	Глубина (дюймов)	2.4016 inch
Высота	266 mm	Высота (в дюймах)	10.4724 inch
Ширина	29 mm	Ширина (в дюймах)	1.1417 inch
Масса нетто	8001.53 g		

Температуры

Температура хранения	0...50 °C	Рабочая температура	0...50 °C
----------------------	-----------	---------------------	-----------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge
---	-----------

Данные соединения

Количество полюсов	12-полюсн.	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge
Соединение (со стороны устройства управления)	Шаг 3,5, заголовок S2L		

Расчетные данные

Рабочее напряжение	150 В	Максимальный ток на канал	5 A
--------------------	-------	---------------------------	-----

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

