

## RS PLC IPC-620 22-POINTS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Двухточечное соединение

- Преобразование разъема IPC-620 во вставной разъем
- 12-22-24-34-38 точек

### Основные данные для заказа

Заказ №	6720000788
Тип	<a href="#">RS PLC IPC-620 22-POINTS</a>
GTIN (EAN)	4050118485806
Кол.	1 Штука

**RS PLC IPC-620 22-POINTS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	61 mm	Глубина (дюймов)	2.4016 inch
Высота	266 mm	Высота (в дюймах)	10.4724 inch
Ширина	29 mm	Ширина (в дюймах)	1.1417 inch
Масса нетто	1013.24 g		

**Температуры**

Температура хранения 0...50 °C Рабочая температура 0...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

**Данные соединения**

Соединение (сторона устройства полевого уровня) Card edge

**Данные соединения**

Количество полюсов	22-контактный	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge
Соединение (со стороны устройства управления)	Шаг 3,5, заголовок S2L		

**Расчетные данные**

Рабочее напряжение 150 В Максимальный ток на канал 5 А

**Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)**

Степень загрязнения 2

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

