

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Проходное соединение

- Преобразование PLC-5 1771 во вставной соединитель(-и)
- 10-, 12-, 18-, 21- или 40-точечные платы

Основные данные для заказа

Заказ №	6720001400
Тип	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Кол.	1 Штука

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	142 mm	Глубина (дюймов)	5.5905 inch
Высота	254 mm	Высота (в дюймах)	10 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	196 g		

Температуры

Температура хранения 0...50 °C Рабочая температура 0...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

