

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	6720001822
Тип	MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN)	405011872982
Кол.	1 Штука

MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	76 mm	Глубина (дюймов)	2.9921 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	336.16 g		

Температуры

Температура хранения	0...50 °C	Рабочая температура	0...50 °C
Температурный диапазон вставки	-20...50 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Рабочая температура UL, мин.	0 °C	Рабочая температура UL, макс.	50 °C
Номинальный ток, I _{макс.}	4 A	Номинальное напряжение, UN	125V AC / 125V DC max.

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		