

RIM 3 110/230VAC

Изображение изделия



Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С шунтирующим диодом или RC-фильтром

Основные данные для заказа

Версия	D-SERIES, RC-фильтр, Номинальное напряжение: 110...230 V AC, Втычное соединение
Заказ №	7760056014
Тип	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
Кол.	10 Штука

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E312083

Размеры и массы

Глубина	28 mm	Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота	8.6 mm	Высота (в дюймах)	0.3386 inch
Ширина	12.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4882 inch
Масса нетто	1.7 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E312083
----------------------	---------

сторона управления

Номинальное напряжение	110...230 V AC	Индикация состояния	Нет
Схема защиты	Компонент RC	RC-фильтр	4.7 kΩ / 10 nF

Общие данные

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA)	80107692	Сертификат № (cURus)	E312083
--------------------	----------	----------------------	---------

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений



Dimensional drawing

