

**RIM 3 110/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С шунтирующим диодом или RC-фильтром

**Основные данные для заказа**

Версия	D-SERIES, RC-фильтр, Номинальное напряжение: 110...230 V AC, Втычное соединение
Заказ №	<a href="#">7760056014</a>
Тип	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
Кол.	10 Штука

## RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E312083

## Размеры и массы

Глубина	28 mm	Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота	8.6 mm	Высота (в дюймах)	0.3386 inch
Ширина	12.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4882 inch
Масса нетто	1.7 g		

## Температуры

Температура хранения

Рабочая температура

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

## сторона управления

Номинальное напряжение	110...230 V AC	Индикация состояния	Нет
Схема защиты	Компонент RC	RC-фильтр	4.7 kΩ / 10 nF

## Общие данные

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	

## Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA) 80107692      Сертификат № (cURus) E312083

## Размеры


Метод проводного соединения      Втычное соединение

## Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Схема соединений



Dimensional drawing

