

SCM/SDI P CC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES
DRM

Основные данные для заказа

Версия	D-SERIES, Перемычка
Заказ №	7760056366
Тип	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944 1697 7332 7
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	18.2 mm	Глубина (дюймов)	0.7165 inch
Высота	5.7 mm	Высота (в дюймах)	0.2244 inch
Ширина	12.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.4764 inch
Масса нетто	1 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о перемычках

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	2 A
Изоляция	Да	Защита от прикосновения к опасным частям	Да
Цветовой код	оранжевый	Количество перемкнутых клемм	2
Количество полюсов	2	Шаг в мм (P)	8.00 mm
Вид монтажа	втычной	Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN

Общие данные

Исполнение для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN Цветовой код оранжевый

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V

Размеры

Шаг в мм (P) 8.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Dimensional drawing



Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets




Как установить перемычку для замыкания контактов A2 SDI... Гнезда PUSH IN

Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets



Как установить перемычку для замыкания контактов A2 SCM... Гнезда PUSH IN

Пример использования

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

