


ZAP/TW6/3AN OR

Изображение изделия



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| Заказ № | 7907390000 |
| Тип | ZAP/TW6/3AN OR |
| GTIN (EAN) | 4008190576134 |
| Кол. | 20 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 45 mm | Глубина (дюймов) | 1.7716 inch |
| Высота | 90 mm | Высота (в дюймах) | 3.5433 inch |
| Ширина | 2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.0787 inch |
| Масса нетто | 4.91 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.067 kg CO2eq. | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|
| с фиксатором | Да | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Исполнение | Концевая и промежуточная пластина |
|------------|-----------------------------------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | оранжевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |