#### **ZEW 15**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

#### Основные данные для заказа

Версия	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Пласт- масса, Ширина: 5 mm, 120 °C
Заказ №	<u>7920340000</u>
Тип	ZEW 15
GTIN (EAN)	4032248238910
Кол.	20 Штука





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch		
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch		
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch		
Масса нетто	1.62 g		_		
Температуры					
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C		
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C	NOTION BOODER TWO, WITH			
Экологическое соответствие	е изделия				
2 112					
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	22421 225			
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.016 kg CO2 eq.			
Дополнительные технически	ие данные		_		
Вид монтажа	Непосредственный	Блокировка	безвинтовое		
••	монтаж	<u> </u>			
Общие сведения					
Укомплектованная монтажная рейка	TS 15				
Параметры системы					
Исполнение	ппа кломм	Укомплектованная монтажная рейка	TS 15		
	для клемм	укомплектованная монтажная реика	13 13		
Характеристики материала					
Основной материал	Пластмасса	Цветовой код	бежевый		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2				
Классификации					
ETIM 6.0	FC001041	ETIM 7.0	FC001041		
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041		
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041		
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35		
EOL 400 0 4	07.44.44.05		.,, 1,1,1,1,0,0		
	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35		
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0					

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1609801044</u>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	
Тип	WS 10/5 MC NE GE	Версия
Заказ №	<u>1773531687</u>	WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00
GTIN (EAN)	4032248141753	Weidmueller, Allen-Bradley, желтый
Кол.	720 ST	
Тип	WS 12/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609860000	WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00
GTIN (EAN)	4008190203481	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	720 ST	
Тип	WS 10/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1635000000</u>	WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00
GTIN (EAN)	4008190261948	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	720 ST	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 WS 8/5 MC SDR
 Версия

 Заказ №
 1640750000
 WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00

 GTIN (EAN)
 4008190456627
 Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента

 Кол.
 144 ST

#### **ZEW 15**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### WS 12/5



#### WS/DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

Тип WS 12/5 MM WS Заказ № 2007190000 GTIN (EAN) 4050118392036

800 ST

Кол.

Версия

WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Weidmueller, белый

#### Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

#### Основные данные для заказа

Тип ZGB 15 Заказ № <u>1636530000</u> GTIN (EAN) 4008190297053 Кол. 20 ST

Версия

Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P):

5.00 Weidmueller, белый

Статус каталога / Изображения



Weidmüller **₹** 

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **ZEW 15**

## Аксессуары

Тип	ZGB 30	Версия
Заказ №	<u>1611930000</u>	Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P):
GTIN (EAN)	4008190002251	5.00 Weidmueller, белый
Кол.	20 ST	