

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и
установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid
Заказ №	7921580000
Тип	SIHA 3/G20/LD 35-70V
GTIN (EAN)	4032248322619
Кол.	25 Штука

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	63.1 mm	Глубина (дюймов)	2.4842 inch
Высота	39.38 mm	Высота (в дюймах)	1.5504 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	7.04 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Рабочая температура	-50 °C... 120 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7cl
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Вид монтажа	втычной
-----------------------	-------------------------------------	-------------	---------

Общие сведения

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Температурный диапазон, макс..	120 °C
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------

Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка	Требуется концевая пластина	Нет
------------	----------------------------------	-----------------------------	-----

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Изоляционный материал	Материал Wemid
Цветовой код	черный	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-90

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

