

**SIHA 3/G20/LD 60-150V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-  
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-  
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и  
установите вилку предохранителя.

**Основные данные для заказа**

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid
Заказ №	<a href="#">7921590000</a>
Тип	SIHA 3/G20/LD 60-150V
GTIN (EAN)	4032248322626
Кол.	25 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	63.1 mm	Глубина (дюймов)	2.4842 inch
Высота	39.38 mm	Высота (в дюймах)	1.5504 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	7.46 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Рабочая температура	-50 °C... 120 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Руководство по эксплуатации/каталог Вид монтажа втычной

**Общие сведения**

Указание по установке Руководство по эксплуатации/каталог Температурный диапазон, макс.. 120 °C

**Параметры системы**

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка Требуется концевая пластина Нет

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 250 V Номинальное импульсное напряжение 4 кВ  
Степень загрязнения 3

**Характеристики материала**

Основной материал Материал Wemid Изоляционный материал Материал Wemid  
Цветовой код черный Класс пожаростойкости UL 94 V-0

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения Втычное соединение

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Изображения

