

**CB 370/3,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединитель кабеля, 3,5 x 370 mm, Полиамид 66, 180 N
Заказ №	<a href="#">7940006056</a>
Тип	CB 370/3,5 NC
GTIN (EAN)	4032248527304
Кол.	4500 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E317499

**Размеры и массы**

Глубина	1.4 mm	Глубина (дюймов)	0.0551 inch
Высота	370 mm	Высота (в дюймах)	14.5669 inch
Ширина	3.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1378 inch
Масса нетто	1.93 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Материал для электромонтажа**

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	103 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	180 N	Диаметр пучка, макс.	103 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	40 lbf	Диаметр пучка, мин.	2 mm

**Важное примечание**

Сведения об изделии  
Количество сумок в коробке (штук): 45  
Количество предметов в сумке (штук): 100  
Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Изображения**

