

**RIM 3 110/230VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Изображение аналогичное

Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С зеленым светодиодным индикатором

**Основные данные для заказа**

Версия	D-SERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 110...230 V UC, Втычное соединение
Заказ №	<a href="#">7940018455</a>
Тип	RIM 3 110/230VUC
GTIN (EAN)	4032248878185
Кол.	10 Штука

**RIM 3 110/230VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E312083

**Размеры и массы**

Глубина	32 mm	Глубина (дюймов)	1.2598 inch
Высота	8.6 mm	Высота (в дюймах)	0.3386 inch
Ширина	12.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4882 inch
Масса нетто	1 g		

**Температуры**

Температура хранения

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Расчетные данные UL**

Сертификат № (cURus) E312083

**сторона управления**

Номинальное напряжение 110...230 V UC Индикация состояния Зеленый светодиод

**Общие данные**

Цветовой код черный

Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

Сертификат № (CSA) 80107692 Сертификат № (cURus) E312083

**Размеры**

Метод проводного соединения Втычное соединение

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 110/230VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**



**Dimensional drawing**

