

FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Адаптеры для миграции – ПЛК-5.

Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат ПЛК-5 на другие системы ПЛК/DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	7940125447
Тип	FAD 1771-WA/WC SL10 M US
GTIN (EAN)	4064675209072
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	53 mm	Глубина (дюймов)	2.0866 inch
Высота	269 mm	Высота (в дюймах)	10.5905 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	13214.56 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge	Подключение к ПЛК	Разъем SL 3.5/F 10p
---	-----------	-------------------	---------------------

Данные соединения

Количество полюсов	10 полюсов	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge
Соединение (со стороны устройства управления)	Разъем SL 3,5		

Расчетные данные

Максимальный ток на канал	2 A	Общий номинальный ток	6 A
---------------------------	-----	-----------------------	-----

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 300 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

