

**FAD 1771-WH SL21 M US**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Адаптеры для миграции – ПЛК-5.

Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат ПЛК-5 на другие системы ПЛК/DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	7940125448
Тип	<a href="#">FAD 1771-WH SL21 M US</a>
GTIN (EAN)	4064675209140
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



**Размеры и массы**

Глубина	33 mm	Глубина (дюймов)	1.2992 inch
Высота	269 mm	Высота (в дюймах)	10.5905 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	17349.3 g		

**Температуры**

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Данные соединения**

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge	Подключение к ПЛК	2 x разъем SL 3.5/F 11p
---	-----------	-------------------	-------------------------

**Данные соединения**

Количество полюсов	21-пол.	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Card edge
Соединение (со стороны устройства управления)	Разъем SL 3,5		

**Расчетные данные**

Максимальный ток на канал	2 A	Общий номинальный ток	8 A
---------------------------	-----	-----------------------	-----

**Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)**

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 250 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD 1771-WH SL21 M US**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

