

**FAD 1771-WN 2SL20 M US**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Адаптеры для миграции – ПЛК-5.

Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат ПЛК-5 на другие системы ПЛК/DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Заказ №    | 7940125449                             |
| Тип        | <a href="#">FAD 1771-WN 2SL20 M US</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675208877                          |
| Кол.       | 1 Штука                                |

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



**Размеры и массы**

|             |            |                   |              |
|-------------|------------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 33 mm      | Глубина (дюймов)  | 1.2992 inch  |
| Высота      | 269 mm     | Высота (в дюймах) | 10.5905 inch |
| Ширина      | 32 mm      | Ширина (в дюймах) | 1.2598 inch  |
| Масса нетто | 10673.78 g |                   |              |

**Температуры**

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -40...60 °C | Рабочая температура | -25...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Данные соединения**

|   |           |                   |                         |
|---|-----------|-------------------|-------------------------|
| Соединение (сторона устройства полевого уровня) | Card edge | Подключение к ПЛК | 2 x разъем SL 3.5/F 20p |
|---|-----------|-------------------|-------------------------|

**Данные соединения**

|   |               |   |           |
|---|---------------|---|-----------|
| Количество полюсов                            | 40 полюсов    | Соединение (сторона устройства полевого уровня) | Card edge |
| Соединение (со стороны устройства управления) | Разъем SL 3,5 |   |           |

**Расчетные данные**

|                           |     |                       |     |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Максимальный ток на канал | 2 A | Общий номинальный ток | 8 A |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|

**Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)**

|                                      |              |                        |            |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| В соответствии с                     | DIN EN 50178 | Номинальное напряжение | < 250 V AC |
| Категория перенапряжения             | II           | Степень загрязнения    | 2          |
| Испытательное напряжение изоляции AC | 1.2 kV       |                        |            |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

**FAD 1771-WN 2SL20 M US**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

