

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



**Проходное соединение**

- Преобразование PLC-5 1771 во вставной соединитель(-и)
- 10-, 12-, 18-, 21- или 40-точечные платы

**Основные данные для заказа**

Заказ №	7940125460
Тип	<a href="#">SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD</a>
GTIN (EAN)	4064675256076
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	144 mm	Глубина (дюймов)	5.6693 inch
Высота	254 mm	Высота (в дюймах)	10 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	6248 g		

### Температуры

Температура хранения	0...50 °C	Рабочая температура	0...50 °C
----------------------	-----------	---------------------	-----------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## Изображения

