

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Корпус с отверстиями, 75 x 110 x 56.5, Полиэстер, армированный стекловолокном, Отверстия, страница A: 2 x M20x1.5, Отверстия, страница B: 2 x M20x1.5
Заказ №	8000004161
Тип	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
Кол.	1 Штука

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	56.5 mm	Глубина (дюймов)	2.2244 inch
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	110 mm	Ширина (в дюймах)	4.3307 inch
Масса нетто	340 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Общие данные

Цветовой код	серебристо-серый	Вид защиты	IP66, IP67
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001		

Свойства сборки

Возможность установки в ряд	Нет
-----------------------------	-----

Данные о материалах

Поверхность	необработанный, полированный	Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном
-------------	------------------------------	-------------------	--

Корпус

Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Применяется в железнодорожной промышленности	
Отверстия, страница C	нет	Отверстия, страница D	нет
Отверстия, страница A	2 x M20x1.5	Применяется в железнодорожной промышленности	TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
Отверстия, страница B	2 x M20x1.5		

Стандартные признаки



Базовое изделие	KLIPPON POK 081106
-----------------	------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Изображения



KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Заглушки – пластик – Ex e/i 7 Joule



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	VP M20 EX SI 7J	Версия	
Заказ №	2066730000	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M	
GTIN (EAN)	4050118415346	20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6	
Кол.	100 ST		

KSG BN O NI - никелированное исполнение с неопреновым уплотнением



KSG предназначен для подключения исключительно небронированных кабелей и проводов. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Из такого же материала изготавливается прилагаемое уплотнительное кольцо для кабельного ввода. Благодаря уплотнительному материалу обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 68 при погружении под воду на глубину 25 метров (2,5 бар). KSG сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e.

Основные данные для заказа

Тип	KSG M20 BN O NI 2 G20	Версия	
Заказ №	1911560000	KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippson), Кабельный ввод,	
GTIN (EAN)	4032248539604	прямой, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 -	
Кол.	20 ST	ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная	

Наружная резьба M20



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	ADAP EX M20-M16	Версия
Заказ №	1737560000	ADAP (переходник, расширяющийся и сужающийся), Адаптер, М
GTIN (EAN)	4008190957599	20 ,М 16, IP54, Латунь никелированная
Кол.	1 ST	