

## KLIPPON K11 M16ZCSS EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Клеммные коробки представляют собой взрывозащищенное оборудование, сертифицированное для эксплуатации на взрывоопасных

участках зон 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ex e, Ex ia и Ex tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEx и ATEX, также доступны и другие международные допуски к эксплуатации
- Улучшенное качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

### Основные данные для заказа

Версия	Соединительная коробка, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K11 EX, KL SET 5Z2.5 50 отверстия, страница A: 2 x M16x1.5, Отверстия, страница B: 2 x M16x1.5
Заказ №	<a href="#">8000004204</a>
Тип	KLIPPON K11 M16ZCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986644
Кол.	1 Штука

**KLIPPON K11 M16ZCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	75 mm	Ширина (в дюймах)	2.9527 inch
Масса нетто	375 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номер сертификата корпуса**

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBEхU12ATEX1145 X  
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX) IECEx IBE 13.0002X

**Общие данные**

Вид защиты IP66, IP67

**Данные о материалах**

Поверхность необработанный Основной материал Алюминий AlSi12

**Корпус**

Основной материал Алюминий AlSi12  
Отверстия, страница А 2 x M16x1.5  
Отверстия, страница В 2 x M16x1.5

**Стандартные признаки**

Исполнение ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6 Базовое изделие [KLIPPON K11 EX, KL SET 5Z2.5 S](#)

**Классификации**




ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON K11 M16ZCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## KLIPPON K11 M16ZCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Заглушки – пластик – Ex e/i 7 Joule



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	VP M16 EX SI 7J	Версия	
Заказ №	<a href="#">2066720000</a>	ВПК EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M	
GTIN (EAN)	4050118415438	16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6	
Кол.	100 ST		