# Справочный листок технических дан-

### **KLIPPON K21 M16ACSS EX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Клеммные коробки представляют собой взрывозащищенное оборудование, сертифицированное для эксплуатации на взрывоопасных

участках зон 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ех е, Ех іа и Ех tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEх и ATEX, также доступны и другие международные допуски к эксплуатации
- Улучшенное качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

#### Основные данные для заказа

Версия	Соединительная коробка, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K21 EX, KL SET 13A4 SОтверстия, страница A: $3 \times M16 \times 1.5$ , Отверстия, страница B: $3 \times M16 \times 1.5$
Заказ №	8000004212
Тип	KLIPPON K21 M16ACSS EX
GTIN (EAN)	4032248986507
Кол.	1 Штука

1

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



### **KLIPPON K21 M16ACSS EX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
DOLIC	C		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	57 mm	Глубина (дюймов)	2.2441 inch
Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	700 g		
Экологическое соответствие	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Номер сертификата корпуса			
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)	IECEx IBE 13.0002X
Общие данные			
Вид защиты	IP66, IP67		
Данные о материалах			
Поверхность	необработанный	Основной материал	Алюминий AlSi12
Корпус			
Основной материал	Алюминий AlSi12	Отверстия, страница А	3 x M16x1.5
Отверстия, страница В	3 x M16x1.5	o.bopo, o.paqa / .	o x rex iie
Стандартные признаки			
Исполнение	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Базовое изделие	KLIPPON K21 EX, KL SE 13A4 S
Классификации			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-05-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-05-02		
	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	Z / 10-00-0Z		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

### **KLIPPON K21 M16ACSS EX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

Www.weidmueller.com

# Справочный листок технических данных



### **KLIPPON K21 M16ACSS EX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Заглушки - пластик - Ex e/i 7 Joule

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	VP M16 EX SI 7J	Версия
Заказ №	2066720000	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, М
GTIN (EAN)	4050118415438	16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	100 ST	