Справочный листок технических дан-

KLIPPON POK3 M20ACSS EX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Клеммные коробки представляют собой взрывозащищенное оборудование, сертифицированное для эксплуатации на взрывоопасных

участках зон 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ех е, Ех іа и Ех tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEх и ATEX, также доступны и другие международные допуски к эксплуатации
- Улучшенное качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

Основные данные для заказа

Версия	Соединительная коробка, ATEX II 2GD T85°C Ex e II 76, KLIPPON POK 081606 EX, KL SET 18A4 SОтверстия, страница A: $4 \times M20 \times 1.5$, Отверстия, страница B: $4 \times M20 \times 1.5$
Заказ №	8000004228
Тип	KLIPPON POK3 M20ACSS EX
GTIN (EAN)	4032248986446
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

KLIPPON POK3 M20ACSS EX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F	75	Face was low March	2.0527 in all
Глубина	75 mm	Глубина (дюймов)	2.9527 inch
Высота Ширина	56 mm 160 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	2.2047 inch 6.2992 inch
ширина Масса нетто	705 g	ширина (в дюимах)	0.2992 IIICH
Экологическое соответствие			
OKONOTH TOOKOO OOOTBOTOTBIIC	лодолин		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	тем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3	3-9959a2d3b09c	
Номер сертификата корпуса			_
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
Общие данные			
Вид защиты	IP66		
			'
Поверхность	необработанный, полированный	Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном
Корпус			
Основной материал	Полиэстер,	Отверстия, страница А	4 x M20x1.5
основной материал	армированный стекловолокном	Отверстия, страпица д	4 X W 20X 1.5
Отверстия, страница В	4 x M20x1.5		
Стандартные признаки			
14	ATEX II 20D TOESC Ev. a II	F	KLIPPON POK 081606 EX
Исполнение	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Базовое изделие	KL SET 18A4 S
Классификации			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com	

Справочный листок технических



Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнение из силикона, от -60 до +70 °C

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ех і (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам АТЕХ и ІЕСЕх.

Основные данные для заказа

Тип	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	Версия
Заказ №	<u>2722110000</u>	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
GTIN (EAN)	4050118821345	ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
Кол.	50 ST	IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	Версия
Заказ №	2722120000	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
OTINI (FARI)	4050440004050	Y M 00 40 0D 1 44 0D 44 IDEA
GTIN (EAN)	4050118821352	ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,

Метрический стандарт

Кабельные вводы типа A2L подходят для неармированного кабеля, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную безопасность класса Ех е для взрывозащиты.

Основные данные для заказа

Тип	A2L/16/M16-WM	Версия
Заказ №	<u>1186880000</u>	A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118074345	прямой, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Латунь
Кол.	24 ST	никелированная

Заглушки - пластик - Ex e/i 7 Joule

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Тип	VP M20 EX SI 7J	Версия
Заказ №	2066730000	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, М
GTIN (EAN)	4050118415346	20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	100 ST	

Заглушки из латуни, шестигранная головка, тип VP HEX Ex e/d

Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ех е, а также класс защиты от проникновения загрязнений ІР66/67/68.

Основные данные для заказа

Тип	VP-HEX M16-EX W	Версия
Заказ №	1218940000	VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка,
GTIN (EAN)	4050118075564	прямой, M 16 x 1,5, 16 mm, Латунь никелированная
Кол.	24 ST	

Наружная резьба М20

Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ех е, а также класс защиты от проникновения загрязнений ІР66/67/68.

Основные данные для заказа

Тип	ADAP M20-M16-W	Версия
Заказ №	<u>1262740000</u>	ADAP (адаптер Klippon Ex), Адаптер, прямой, М 20 ,М 16, Латунь
GTIN (EAN)	4050118088625	никелированная
Кол.	24 ST	

Дата создания 21.11.2025 04:23:38 МЕХ

5 Статус каталога / Изображения