

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Воспользуйтесь преимуществами наших предвари-
тельно собранных разъемов FieldPower® с разъемами
HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и
удобного подключения децентрализованных устройств
управления двигателями.

Основные данные для заказа

Версия	FieldPower®, Проводник, Металлический корпус, Количество жил: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), ПВХ, Раздел: 1.5 mm ² , 5 m
Заказ №	8000005243
Тип	FPL 4G1.5C4/Q8MG/5
GTIN (EAN)	4032248997756
Кол.	1 Штука

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	7.5 mm	Длина (в дюймах)	0.2953 inch
Диаметр	14.8 mm	Масса нетто	1341.12 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Предельная температура	-40 °C ... 80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Изображения

