

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Воспользуйтесь преимуществами наших предвари-
тельно собранных разъемов FieldPower® с разъемами
HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и
удобного подключения децентрализованных устройств
управления двигателями.

Основные данные для заказа

Версия	FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, ПВХ, Раздел: 2.5 mm ² , 2 м, 2 м
Заказ №	8000005264
Тип	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2
GTIN (EAN)	4032248997565
Кол.	1 Штука

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1 g
-------------	-----

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d
------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

