

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

Основные данные для заказа

Версия	FieldPower®, Проводник, Металлический корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, ПВХ, Раздел: 2.5 mm ² , 2 м, 2 м
Заказ №	8000005296
Тип	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2
GTIN (EAN)	4032248997626
Кол.	1 Штука

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1160 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aеccc23-6820-4 14b-bb61-68f12b86e9f3

Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Изображения

