

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2**



Воспользуйтесь преимуществами наших предвари-  
тельно собранных разъемов FieldPower® с разъемами  
HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и  
удобного подключения децентрализованных устройств  
управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

Версия	FieldPower®, Проводник, Металлический корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, ПВХ, Раздел: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 м, 2 м
Заказ №	<a href="#">8000005296</a>
Тип	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2
GTIN (EAN)	4032248997626
Кол.	1 Штука

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1160 g
-------------	--------

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	1aеccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Изображения

