Справочный листок технических дан-

HDC FBS TOOL 13-50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Профессиональный инструмент Weidmüller — результат интенсивного процесса разработок, направленных, главным образом, на удовлетворение требований, предъявляемых в процессе эксплуатации на практике. Мы предлагаем много полезных инструментов, например, бесконтактные инструменты, обжимные щипцы и волоконно-оптические инструменты, которые обеспечат безопасную работу и оптимизированы для установки промышленных разъемов.

Основные данные для заказа

	<u>'</u>	
Версия	Mounting tool	
Заказ №	<u>8000015137</u>	
Тип	HDC FBS TOOL 13-50	
GTIN (EAN)	4050118292947	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC FBS TOOL 13-50

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	650 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-13-21-10	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунный кабельный ввод ЭМС в соотв. с EN 45545



Повышение чувствительности электронных компонентов и усиление воздействия электромагнитных частот требуют, чтобы кабельные вводы играли важную роль в концепции экранирования системы. Кабельные вводы ЕМС этого типа изготовлены для защиты от влияния частот, обеспечивая соединение с экранированием на 360°. Фиксируемое вручную уплотнение обеспечивает превосходное удерживание кабеля и компенсацию натяжения; кроме того, кабельный ввод отвечает требованиям к механическому оборудованию EN 62444. Запатентованная конструкция позволяет легко и быстро выполнить сборку.

Основные данные для заказа

Осповные диные для заказа		
Тип	VGM25-MS68 EMC 11-20SET	Версия
Заказ №	<u>1463720000</u>	Аксессуар
GTIN (EAN)	4050118269871	
Кол.	1 ST	
Тип	VGM32-MS68 EMC 15-25SET	Версия
Заказ №	<u>1463730000</u>	Аксессуар
GTIN (EAN)	4050118269888	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения