


FP-BOX GK FOR UREMOTE



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000025773
Тип	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	129 mm	Глубина (дюймов)	5.0787 inch
Высота	181 mm	Высота (в дюймах)	7.126 inch
Ширина	192 mm	Ширина (в дюймах)	7.559 inch
Масса нетто	1066 g		

Температуры

Температура хранения		Температура окружающей среды	-20 °C...45 °C
Рабочая температура	-20 °C...45 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9		

Общие данные

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Вид защиты	IP54	Основной материал	Поликарбонат
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицом PZ2		

Общие данные

Основной материал	Поликарбонат	Галогены	Нет
Силикон	Нет	Вид защиты	IP54
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицом PZ2		

Важное примечание

Сведения об изделии	<p>Диапазон температур зависит от потери мощности на установленных модулях Пример конфигурации для температуры окружающей среды +45 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соединитель PN • 8DI (8 x 50 mA) • 4DO (4 x 500 mA) Уплотнение для круглого кабеля RKDG D17 PT6 - 4324010000 одновременно является поддерживающим уплотнением для составных уплотнительных вставок. <p>Кабели для IP54 с составной уплотнительной вставкой 4 x 4 мм (2443760000) Кабели датчика / исполнительного устройства Ø 4 мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кабели M8, 3-конт., неэкранированные, полиуретан без содержания галогенов, тип: SAIL-M8...-3...U • Кабели M12, 3-конт., неэкранированные, полиуретан без содержания галогенов, тип: SAIL-M12BG-3...U Кабели для IP54 с составной уплотнительной вставкой 2 x 6,5 мм (2443800000): • Кабель IE Ø 6,5 мм, тип: IE-C5DD4UG..... • Кабель 24 В Ø 6,5 мм, например Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

