Справочный листок технических дан-

Weidmüller 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

TS35X7.5 ST FPC 20 VER



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	8000037558
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653229
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS35X7.5 ST FPC 20 VER

Технические данные

Ca	ита	фи	кат	-LI
ve	иіи	wи	Kai	DI

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			,
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Масса нетто	60 g		

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный
			монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный,
			хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		