

**TS35X7.5 ST FPC 20 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Изображение аналогичное

Аксессуар

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	<a href="#">8000037558</a>
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653229
Кол.	20 Штука

**TS35X7.5 ST FPC 20 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Масса нетто	60 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		