Справочный листок технических дан-



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

TS35X7.5 ST FPC 40 VER



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	<u>8000037562</u>
Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653267
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

TS35X7.5 ST FPC 40 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	рти	фи	ка	ты
U E		Ψ'n	I C	

ECLASS 15.0

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	365 mm	Ширина (в дюймах)	14.3701 inch	
Масса нетто	131 g			
Температуры				
Рабочая температура				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	C			
REACH SVHC	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
T	1 mm	Westerness To Versey		
Толщина материала	i mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный	
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-00-02		27-70-00-02	

27-40-06-02