

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 mm, с продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	8000037562
Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653267
Кол.	20 Штука

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	365 mm	Ширина (в дюймах)	14.3701 inch
Масса нетто	131 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		