
Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации




Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 243 mm, с продольным отверстием, Сталь, оцин- кованный, хромированный		
8000037567		
TS35X7.5 ST K61		
4050118653298		
20 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соотрототророти		
KURS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	243 mm		9.5669 inch
Масса нетто	4300 g	ширина (в дюимах)	3.3003 IIICH
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответсті	вие изделия		,
Состояние соответствия RoHS	Coorporativos 600 um	valous luva	
REACH SVHC	Соответствует без иск Нет SVHC выше 0.1 w		
REACH SVHC	пет 5vпС выше 0, г w	198	
Общие данные			
Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь		
Общие данные - аксессуар) Ы		
Толщина материала	1 mm	Поверхность	оцинкованный,
Основной материал	Сталь		хромированный
·	Сталь		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-40-06-02

Справочный листок технических данных

TS35X7.5 ST K61



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Версия
Заказ №	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,
Кол.	1 ST	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Версия
Заказ №	0295900000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190133337	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	

Дата создания 14.11.2025 03:31:04 МЕZ

Статус каталога / Изображения