

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	8000037598
Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Кол.	20 Штука

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	0.59 mm	Высота (в дюймах)	0.0232 inch
Ширина	4.13 mm	Ширина (в дюймах)	0.1626 inch
Масса нетто	18.28 g		

Температуры

Рабочая температура	
---------------------	--

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		