Справочный листок технических дан-

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

TS15X5 ST MPC0712 VER



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	8000037599
Тип	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS15X5 ST MPC0712 VER

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Масса нетто	11 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный
			монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный,
			хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения