

TS 35X105_MPC_12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, TS 35, Ширина: 164 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	8000037603
Тип	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
Кол.	20 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Длина	105 mm	Длина (в дюймах)	4.1338 inch
Масса нетто	1.7 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	2 винта
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		