

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	8000037604
Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
Кол.	20 Штука

TS15X5 ST FPC 20 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	235 mm	Ширина (в дюймах)	9.252 inch
Масса нетто	28.96 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделияСостояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%**Общие данные**

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		