

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Аксессуар

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Заказ № | 8000037604 |
| Тип | TS15X5 ST FPC 20 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653168 |
| Кол. | 20 Штука |

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 5.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.2165 inch |
| Высота | 15 mm | Высота (в дюймах) | 0.5906 inch |
| Ширина | 235 mm | Ширина (в дюймах) | 9.252 inch |
| Масса нетто | 28.96 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| Толщина материала | 1 mm | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Нормы | DIN EN 60715 | Поверхность | оцинкованный, хромированный |
| Основной материал | Сталь | Монтажное крепление | привинченный |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |