## Справочный листок технических дан-

#### **TS35 MPC 1725 HOR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

#### Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, TS 35, Ширина: 230 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	<u>8000037606</u>
Тип	TS35 MPC 1725 HOR
GTIN (EAN)	4050118653182
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
· ·				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch	
Масса нетто	85 g			
Температуры				
Рабочая температура				
2va=a=waavaa aaa=aa=a	DV0 V0505V5			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%			
TILACIT OVITO	TICT OVITO BBILLE O, I W	170		
Общие данные				
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный	
Основной материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
		<del></del>		

ECLASS 14.0

27-40-06-02

27-40-06-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0