

**FP ENC SM 27/27 K W017**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.  
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировочные элементы для устройств, Полиамид
Заказ №	<a href="#">8000042927</a>
Тип	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Кол.	2 Штука

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	2.48 g		

**Температуры**

Температура хранения		Рабочая температура	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		

**Global**

Цветовой код	белый	Вид изделия	Маркировочные элементы для устройств
Тип	FP ENC SM 27/27 K W017	Заказ №	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Текст описания	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

**Маркировочные элементы для устройств**

Галогены	Нет		
----------	-----	--	--

**Общие данные**

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Общие данные**

Основной материал	Полиамид	Галогены	Нет
Силикон	Нет	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Цвет печати	черный, желтый	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1
Метод выполнения печати	MC-Laser	Вид печати	Символ
Исполнение	самоклящийся		

**Общие данные**

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	Вид печати	Символ
Метод выполнения печати	MC-Laser	Исполнение	самоклящийся
Ширина	27 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

**FP ENC SM 27/27 K W017**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Цвет печати	черный, желтый
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Температурный диапазон вставки	-40... 100 °C

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ETO SM 27/27	Версия
Заказ №	<a href="#">1805840000</a>	SwitchMark, Защитный колпачок, 27 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248273577	
Кол.	10 ST	