

FP ENC SM 27/27 K W017


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы для устройств, Полиамид
Заказ №	8000042927
Тип	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Кол.	2 Штука

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	2.48 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		

Global

Цветовой код	белый	Вид изделия	Маркировочные элементы для устройств
Тип	FP ENC SM 27/27 K W017	Заказ №	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Текст описания	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет		
----------	-----	--	--

Общие данные

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Общие данные

Основной материал	Полиамид	Галогены	Нет
Силикон	Нет	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Цвет печати	черный, желтый	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1
Метод выполнения печати	MC-Laser	Вид печати	Символ
Исполнение	самоклящийся		

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	Вид печати	Символ
Метод выполнения печати	MC-Laser	Исполнение	самоклящийся
Ширина	27 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Цвет печати	черный, желтый
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Температурный диапазон вставки	-40... 100 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ETO SM 27/27	Версия
Заказ №	1805840000	SwitchMark, Защитный колпачок, 27 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248273577	
Кол.	10 ST	